

1	Klemmenkasten Rose	6	Polyester	Art. 02.080806
1	Klemmenkasten Rose	6	Polyester	Art. 06.080806
3	Verschraubung M12	5		Art. 12002100
3	Verschraubung M12	5		Art. 08.080612
2	Verschraubung M20x1.5	4		Art. 12002300
2	Verschraubung M20x1.5	4		Art. 08.080620
1	1 Tragschiene inkl. Abschlussplatte und Endhalter	3		TS 1508
1	1 Kabelklemme für die Erdung	2		MSLKG 5
8	Kabelklemme	1		MBK 3/E-2
8	Kabelklemme	1		MBK 3/e-Z

Stk.	Gegenstand	Pos	Material	Modell	Bemerkungen					
	Aend.Dat									
	Index	a	b	c	d	e	f	g	h	Ersetzt durch: S - - 3
	Gez.									Ersatz für: S - - 3
	Gepr.									

Ohne unsere schriftliche Genehmigung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten oder Konkurrenzfirmen zugänglich gemacht werden.

This document contains confidential information of proprietary nature and without our written approval must not be duplicated nor made available to any third parties.

Genauigkeitsgrad	Abmasse in mm für Benmassbereich in mm							Rauheitsklassen N.. und maximale Rauhwerte Ra in µm												
	0.5 bis 3	über 3 bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400	über 400 bis 1000	über 1000 bis 2000	grob		mittel			fein			feinst				
f (fein)	± 0.05	± 0.05	± 0.1	± 0.15	± 0.2	± 0.3	± 0.5	Klasse	N12	N11	N10	N9	N8	N7	N6	N5	N4	N3	N2	N1
m (mittel)	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	Max.	50	25	12.5	6.3	3.2	1.6	0.8	0.4	0.2	0.1	0.05	0.025
g (grob)	± 0.15	± 0.2	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	± 3	Rauheit	µm 50		µm 6.3			µm 0.8			µm 0.1			

Standard (K100321)  
ATEX II 2G/D EExe II T6 (K100287)

Rose  
**KLEMMENKASTEN**

Mst  
**1:1**


**SISTAG**  
SISTAG Absperrtechnik  
CH-6274 Eschenbach

Gezeichnet	06.03.07	sm
Geprüft	08.03.07	ss
Gesehen		
<b>S -</b>	<b>43490</b>	<b>- 3</b>

# Klemmenkasten Junction box

2x Endschalter / Initiator (3 Draht)

1x Pneumatikventil / Solenoid valve




Klammenkasten / Junction box S-43490-3

# Klemmenkasten Junction box

2x Endschalter / Initiator (2 Draht Namur)

1x Pneumatikventil / Solenoid valve



BN Braun / brown  
 BU Blau / blue

Zu / close  
 Initiator  
 8VDC (Namur)  
 Öffner (NC)

Auf / open  
 Initiator  
 8VDC (Namur)  
 Öffner (NO)

Pneumatikventil  
 Solenoid valve  
 24VDC

Klammenkasten / Junction box S-43490-3